




siegling fullsan
bandas homogéneas

TACOS/
PERFILES LATERALES
ONDULADOS

TACOS


Perfiles (tacos de poliuretano)

- Las bandas con anchuras por encima de 1300 mm (51,18 pulg.) también se pueden equipar con perfiles transversales siempre que la aplicación correspondiente permita los recortes de material.
- Hay muescas para molduras.
- Consultar al servicio de atención al cliente información sobre las tolerancias adicionales de fabricación y recomendaciones con respecto al diseño y la aplicación.




TACOS

Perfiles (Tacos de PU)



SF-T
(90° Straight
(recto de 90°))


Denominación del tipo	Número de artículo	Altura total h_1 [mm (pulg.)]	Altura h_2 [mm (pulg.)]	Espesor b_1/b_2 [mm (pulg.)]	Extensión b_3 [mm (pulg.)]	Color	Material/superficie	D_{min} [mm (in)]	
								Temp \geq 0°C/32°F	Temp < 0°C/32°F
SF-T 5X25-U85-GL/GL BL FDA	880730	25 (0,98)	-	4,7/11 (0,19/0,43)	-	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-T 5X50-U85-GL/GL BL FDA	880731	50 (1,97)	-	4,3/11 (0,17/0,43)	-	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-T 5X75-U85-GL/GL BL FDA	880732	75 (2,95)	-	4,0/11 (0,16/0,43)	-	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-T 7X100-U85-GL/GL BL FDA	880733	100 (3,94)	-	6,3/13 (0,25/0,51)	-	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-T 7X125-U85-GL/GL BL FDA	880734	125 (4,92)	-	6,2/13 (0,24/0,51)	-	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-T 7X150-U85-GL/GL BL FDA	880736	150 (5,91)	-	6,0/13 (0,24/0,51)	-	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)



SF-SB
(Short bent
(curvado corto))

SF-SB 4X50-U85-GL/GL BL FDA	880750	50 (1,97)	37,9 (1,47)	4,0/10 (0,16/0,39)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-SB 4X75-U85-GL/GL BL FDA	880751	75 (2,95)	62,9 (2,48)	4,0/10 (0,16/0,39)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-SB 7X100-U85-GL/GL BL FDA	880752	100 (3,94)	88,7 (3,49)	6,4/13 (0,25/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-SB 7X125-U85-GL/GL BL FDA	880753	125 (4,92)	113,7 (4,48)	6,3/13 (0,25/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-SB 7X150-U85-GL/GL BL FDA	880755	150 (5,91)	138,7 (5,46)	6,1/13 (0,24/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)

SF-B 4X50-U85-GL/GL BL FDA	880737	50 (1,97)	23,4 (0,92)	4,0/10 (0,16/0,39)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-B 4X75-U85-GL/GL BL FDA	880745	75 (2,95)	48,4 (1,91)	4,0/10 (0,16/0,39)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-B 7X100-U85-GL/GL BL FDA	880746	100 (3,94)	74,3 (2,93)	6,4/13 (0,25/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-B 7X125-U85-GL/GL BL FDA	880748	125 (4,92)	99,3 (3,91)	6,3/13 (0,25/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-B 7X150-U85-GL/GL BL FDA	880749	150 (5,91)	124,3 (4,89)	6,1/13 (0,24/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)




SF-SS
(Small scoop
(cuchara pequeña))

SF-SS 4X50-U85-GL/GL BL FDA	880770	50 (1,97)	-	4,0/10 (0,16/0,39)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-SS 4X75-U85-GL/GL BL FDA	880771	75 (2,95)	-	4,0/10 (0,16/0,39)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-SS 7X75-U85-GL/GL BL FDA	880772	75 (2,95)	-	6,6/13 (0,26/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-SS 7X100-U85-GL/GL BL FDA	880773	100 (3,94)	-	6,5/13 (0,26/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-SS 7X125-U85-GL/GL BL FDA	880774	125 (4,92)	-	6,3/13 (0,25/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-SS 7X150-U85-GL/GL BL FDA	880775	150 (5,91)	-	6,2/13 (0,24/0,51)	25 (0,98)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)

SF-S 4X50-U85-GL/GL BL FDA	880776	50 (1,97)	-	4,0/10 (0,16/0,39)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-S 4X75-U85-GL/GL BL FDA	880777	75 (2,95)	-	4,0/10 (0,16/0,39)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	101 (3,97)	151 (5,94)
SF-S 7X75-U85-GL/GL BL FDA	880780	75 (2,95)	-	6,6/13 (0,26/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-S 7X100-U85-GL/GL BL FDA	880781	100 (3,94)	-	6,4/13 (0,25/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-S 7X125-U85-GL/GL BL FDA	880782	125 (4,92)	-	6,3/13 (0,25/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)
SF-S 7X150-U85-GL/GL BL FDA	880783	150 (5,91)	-	6,2/13 (0,24/0,51)	50 (1,97)	azul	U85 lisa	128 (5,04)	180 (7,09)


Perfiles (Perfiles transversales y longitudinales de PU)



K
(Keil
(trapezoidal))

Denominación del tipo	Número de artículo	Dimensiones b x h x s [mm (in)]	Color	Material/superficie	Temperatura de servicio admisible [°C]	Perfiles transversales		Perfiles longitudinales		
						Distancia entre perfiles min. [mm (in)]	d_{min} aprox. [mm (in)]*	Distancia entre perfiles min. [mm (in)]	Cara inferior d_{min} aprox. [mm (in)]*	Cara superior d_{min} aprox. [mm (in)]*
K6	888009	6x4,2x4 (0,24x0,17x0,16)	azul	U65 lisa	-30/+80	30 (1,18)	30 (1,18)	30 (1,18)	40 (1,57)	30 (1,18)
K10	880517	10x6x6 (0,39x0,24x0,24)	azul	U65 lisa	-30/+80	30 (1,18)	50 (1,97)	30 (1,18)	70 (2,76)	60 (2,36)
K13	881233	13x8x7,5 (0,51x0,31x0,30)	azul	U65 lisa	-30/+80	30 (1,18)	80 (3,15)	30 (1,18)	90 (3,54)	60 (2,36)
K17	888411	17x11x9,5 (0,67x0,43x0,37)	azul	U65 lisa	-30/+80	30 (1,18)	110 (4,33)	30 (1,18)	90 (3,54)	90 (3,54)

Nomenclatura



SF	=	Small foot (ancho de pie estrecho)
B	=	Bent (curvado)
K	=	Keil (Perfil trapezoidal)
SB	=	Short bent (curvado corto)
S	=	Scoop (cuchara)
SS	=	Small scoop (cuchara pequeña)
T	=	Perfil en T
U	=	Poliuretano
GL	=	Glatt (lisa)
FDA	=	Apto para el uso con alimentos según la directiva EC/FDA
BL	=	Azul



 Azul (RAL 5015)

* Al establecer el diámetro de tambor mínimo de funcionamiento, d_{\min} de la banda, tanto los perfiles transversales como el perfil corrugado lateral deben tenerse en cuenta. Y debe tomarse siempre el valor más alto. Los valores de diámetros d_{\min} indicados son únicamente orientativos y han sido determinados en condiciones ambientales normales (20°C/50% de humedad). Para temperaturas inferiores se precisan diámetros mayores.

PERFILES LATERALES ONDULADOS

Perfiles (laterales de poliuretano ondulado)

- El material de PU ondulado para laterales está disponible en 2 mm (0,08 pulg.) o 2,5 mm (0,10 pulg.) de grosor, dependiendo de la altura de los perfiles.
- La entalladura mínima del lateral es de 5 mm (0,20 pulg.).
- El hueco mínimo a la guía de la cara superior es de 12 mm (0,47 pulg.).
- El hueco mínimo a la moldura es de 5 mm (0,20 pulg.).
- Consultar al servicio de atención al cliente información sobre las tolerancias adicionales de fabricación y recomendaciones con respecto al diseño y la aplicación.



Puede solicitarnos las dimensiones detalladas, tolerancias y otras especificaciones. Puede solicitar más información y recomendaciones al servicio de atención al cliente.

Denominación del tipo	Número de artículo		Altura h [mm (pulg.)]	Grosor [mm (pulg.)]	Paso [mm (pulg.)]	Anchura [mm (pulg.)]	Color	Material/superficie	D _{min} [mm (in)]	D _{min} [mm (in)] con contraflexión
FW 2X 25/P40-U90-GL/GL BL FDA	2880714	CD 40	25 (0,98)	2 (0,08)	40 (1,57)	49,5 (1,95)	azul	U90 lisa	80 (3,15)	110 (4,33)
FW 2X 50/P40-U90-GL/GL BL FDA	2880715		50 (1,97)	2 (0,08)	40 (1,57)	49,5 (1,95)	azul	U90 lisa	100 (3,94)	150 (5,90)
FW 2X 75/P40-U90-GL/GL BL FDA	2880716		75 (2,95)	2 (0,08)	40 (1,57)	49,5 (1,95)	azul	U90 lisa	130 (5,12)	230 (9,05)
FW 2X100/P40-U90-GL/GL BL FDA	2880717		100 (3,94)	2 (0,08)	40 (1,57)	49,5 (1,95)	azul	U90 lisa	160 (6,3)	300 (11,81)

Nomenclatura

FW 2X100/P40-U90-GL/GL BL FDA

- FW** = Footless wall (sin pie)
- P** = Paso
- U** = Poliuretano
- GL** = Glatt (lisa)
- BL** = Blau (azul)
- FDA** = Apto para el uso con alimentos según la directiva EC/FDA

 Azul (RAL 5015)

Siegling – total belting solutions

Nuestros colaboradores con un alto grado de implicación y una organización y procesos de producción orientados hacia la calidad garantizan el alto estándar de nuestros productos y servicios.

Forbo Movement Systems cumple con los principios de gestión de calidad total. Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta con la certificación ISO 9001 en todas las plantas de producción y fabricación. Además, muchas de ellas cuentan con la certificación de gestión ambiental ISO 14001.



Servicio de Forbo Siegling – en cualquier lugar, a cualquier hora

El grupo Forbo Siegling emplea a alrededor de 2.400 colaboradores en todo el mundo. Las plantas de producción Forbo Siegling están ubicadas en diez países. Forbo Siegling cuenta con organizaciones nacionales y representaciones con almacenes y talleres propios en más de 80 países. Forbo Siegling ofrece una asistencia y servicio postventa altamente especializados en más de 300 puntos en todo el mundo.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Phone +49 511 6704 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com



MOVEMENT SYSTEMS