

# Fiche accessoires Marmoleum



FLOORING SYSTEMS

## COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

### Colle résine synthétique en dispersion aqueuse EC1, à très faible émission de COV

Réf. : L414 green

### Colle résine synthétique en dispersion aqueuse

Réf. : L414

Temps de gommage de 0 à 5 mn. Temps ouvert de 15 à 20 mn.

Consommation : 350 à 400 g/m<sup>2</sup> (300 à 350 g/m<sup>2</sup> pour la version green)

L'utilisation d'une spatule crantée de type B1 régulièrement remplacée est préconisée.

La température minimale d'emploi est de +10° C (recommandée +15° C).

La colle peut être conservée 12 mois dans un local tempéré.

L'humidité relative maximum de l'air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).

Fût de 20 kg.



### Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

Réf. : V40 green

Temps de gommage de 5 à 20 min. Temps ouvert de 50 à 60 min.

Consommation : 250 à 300 g/m<sup>2</sup> pour le collage du marmoleum decibel.

Consommation : 350 g/m<sup>2</sup> pour le collage du marmoleum modal.

L'utilisation d'une spatule crantée de type A2 (hors marmoleum modal : B1), régulièrement remplacée, est préconisée.

La température d'emploi est de +15° à 25° C.

La colle peut être conservée 15 mois dans un local tempéré.

L'humidité relative maximum de l'air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).

Fût de 13 kg.



## SOUDURE

OBLIGATOIRE

### Cordons de soudure Marmoleum®

Réf. uni : LD + réf. du revêtement

Réf. multicolore : MC + réf. du revêtement (disponible sur certaines références)

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.

Permet d'atteindre le classement E2 avec le Marmoleum®.

Après un rainurage, la mise en oeuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.

Bobine de 50 m.



## PLINTHE & ANGLES MARMOFORM

OPTIONNEL

Plinthe préformée Marmoleum® 2, 2,5 & 3.2 mm

Réf. : plinthe + réf. du revêtement

Carton de 13 plinthes de 2,4 ml soit 31,2 ml.

Plinthe préformée Marmoleum® decibel

Réf. : plinthe + réf. du revêtement

Carton de 13 plinthes de 2 ml soit 26 ml.

Angle rentrant préformé Marmoleum® 2, 2,5 & 3.2 mm

Réf. : angle rentrant + réf. du revêtement

Carton de 7 angles.

Angle sortant préformé Marmoleum® 2, 2,5 & 3.2 mm

Réf. : angle sortant + réf. du revêtement

Carton de 7 angles.



Plinthes et angles préformés en Marmoleum®. Permet une mise en oeuvre rapide et assure une jonction parfaite lorsqu'une remontée en plinthe en linoléum est nécessaire (classement E2 requis).

N.B : une légère différence de teinte entre le revêtement et la plinthe / angle est possible.