



# **PROLINK PROSNAP**

DER „KLICK“ ZU KÜRZEREN  
STILLSTANDSZEITEN

# PROLINK PROSNAP

## DER „KLICK“ ZU KÜRZEREN STILLSTANDSZEITEN

Zum Öffnen des Bandes:

**1** Band anheben und Klicken



**3** Bandenden trennen



**2** ProSnap-Modul herausziehen



ProSnap-Modul  
ProLink Serie 6.1

Optional können mehrere ProSnap-Module in das Band integriert werden. Das verkürzt die Verfahwege beim Öffnen des Bandes und vereinfacht das Handling bei der Montage. Bei einem Bandschaden kann darüber hinaus schnell ein komplettes Bandsegment ausgetauscht werden.



Demontagen, Montagen und Reinigungsprozesse verringern die Anlageneffektivität. Mit den neuen ProSnap-Modulen (PSP) für Prolink Kunststoff-Modulbänder verkürzen Sie die Stillstandszeiten Ihrer Anlage jedes Mal, wenn das Modulband geöffnet oder geschlossen wird.

**Ohne Werkzeug – mit einem einfachen „Klick“.**

ProSnap gibt es für die unten aufgeführten Prolink-Serien. Die Nachrüstung ist einfach möglich.

Ihre Vorteile:

- kürzere Stillstandszeiten bei der Montage, Reinigung und Reparatur
- werkzeugloses Öffnen und Schließen des Bandes
- leicht aufzufinden durch farbliche Abhebung
- Stahl-Kupplungsstäbe bei den PSP-Systemen der Serien 6.1 und 10 ermöglichen ein leichteres Öffnen bei höheren Beladungen (kein Risiko von Deformation des Kupplungsstabes).



Prolink Serie 13 mit PSP



Teilung 8 mm (0,31 in) |  
Für leichte bis mittelschwerer Güter  
(Lebensmittel und andere) sowie  
Anwendungen mit Messerkanten.  
QR-Code zur Animation



Prolink Serie 4.1 mit PSP



Teilung 14 mm (0,55 in) |  
Für leichte bis mittelschwerer Güter  
(Lebensmittel und andere).  
QR-Code zur Animation



Prolink Serie 10 mit PSP



Teilung 25,4 mm (1 in) |  
Für leichte bis mittelschwere Güter  
in hygienekritischen Anwendungen.  
QR-Code zur Animation



Prolink Serie 6.1 mit PSP



Teilung 50 mm (1,97 in) |  
Für mittelschwere bis schwere Güter  
in hygienekritischen Anwendungen.  
QR-Code zur Animation

## Siegling – total belting solutions

Engagierte Menschen, qualitätsorientierte Organisation und Fertigungsabläufe sichern den konstant hohen Standard unserer Produkte und Dienstleistungen.

Forbo Movement Systems arbeitet nach den Prinzipien des Total-Quality-Management. Unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 ist an allen Produktions- und Konfektionierungsstandorten zertifiziert. Darüber hinaus verfügen zahlreiche Standorte über das Umweltmanagement-Zertifikat nach ISO 14001.



### Unser Service – jederzeit, überall

Forbo Movement Systems beschäftigt in der Firmengruppe rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Produkte werden weltweit in zehn Produktionsstätten hergestellt. Gesellschaften und Landesvertretungen mit Materiallagern und Werkstätten finden Sie in über 80 Ländern. Servicestationen gibt es in mehr als 300 Orten der Welt.

#### Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Telefon +49 511 6704 0

[www.forbo-siegling.com](http://www.forbo-siegling.com), [siegling@forbo.com](mailto:siegling@forbo.com)

**Forbo**

MOVEMENT SYSTEMS